

Analogowe sondy do pomiaru przewodności



S411
S411C



S411TEF
S411TEF C



S411U
S411P



S4114E



AD konwerter

Konwerter serii AD pozwala na podłączenie sond analogowych i zmianę sygnału na cyfrowy MODBUS RS-485.

Opis

Chemitec oferuje szeroki zakres sond przewodności z możliwością zastosowania zarówno w gospodarce wodno-ściekowej jak i przemysle.

Dzięki proponowanej szerokiej gamie stałych komórkowych oraz materiału wykonania komórkowych oraz materiału wykonania

Aplikacje

Woda surowa, pitna, uzdatniona demineralizowana / Wsteczna osmoza / Wymienniki jonowe / Woda kotłowa / Woda technologiczna.

Dane techniczne

Modele	S411	S411C	S411TEF	S411TEF C
Stała komórki K	1	1	1	1
Zakres pomiarowy	0...50000 uS	0...50000 uS	0...10000 uS	0...10000 uS
Kompensacja temperatury	-	tak	-	tak
Temperatura pracy	5 ÷ 100°C	5 ÷ 100°C	0 ÷ 100°C	0 ÷ 100°C
Ciśnienie robocze	5 bar	5 bar	2 bar	4 bar
Materiał obudowy	PP	PP	PTFE	PTFE
Materiał elektrody	grafit	grafit	AISI 316	AISI 316
Podłączenie kabla	zintegrowany			
Gwint podłączeniowy	1/2 " GAS	1/2 " GAS	1 " GAS	1 " GAS
Długość kabla	5 metrów			

Modele	S411U		S411P		S4114E
Stała komórki K	1	10	10	100	0.55
Zakres pomiarowy	0...50000 uS	10...200 mS	0...1000 uS	0.04...20 uS	0...1000 mS
Kompensacja temperatury	tak				
Temperatura pracy	0 ÷ 120°C	0 ÷ 120°C	0 ÷ 130°C	0 ÷ 130°C	0 ÷ 70°C
Ciśnienie robocze	6 bar	6 bar	16 bar	16 bar	4 bar
Materiał obudowy	PES	PES	AISI 316	AISI 316	Epoxy
Materiał elektrody	grafit	grafit	AISI 316	AISI 316	grafit i AISI 316
Podłączenie kabla	konektor				zintegrowany
Gwint podłączeniowy	1/2 " GAS ^(*)	1/2 " GAS ^(*)	1/2 " NPT ^(*)	1/2 " NPT ^(*)	PG 13.5
Długość kabla					5 metrów

(*) na życzenie podłączenie zaciskowe, kołnierzyowe spożywcze lub DIN